



# E-CORECO Protokol o testování

## Protokol

### Výrobce materiálu:

#### **Detecha, chemické výrobní družstvo**

Husovo náměstí 1208  
Nové Město nad Metují 549 01  
IČ: 00029785  
DIČ: CZ00029785

### Výrobce zařízení:

J. WAGNER GmbH  
Otto-Lilienthal-Straße 18

88677 Markdorf  
[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)

### Data materiálu

**Typ materiálu:** Základní i vrchní alkyd uretanová nátěrová hmota.

**Komerční název:** SUPERKOV SATIN 2v1

#### **Oblast aplikace:**

Ocel, litina, pozinkovaná ocel, titanozinek, hliník, měď. Čerstvý pozinkovaný plech doporučujeme natírat po uplynutí 1 roku od jeho vystavení povětrnostním vlivům. **Příklady:** plechové střešní krytiny, vrata, okapy, parapety, zárubně, oplocení, ocelové konstrukce, potrubí, apod. **Prostředí:** interiér, exteriér s vyšším korozním namáháním (vlhké prostory, průmyslové prostory)

#### **Odkaz na technický list:**

Teplota materiálu:	Viskozita při stříkání	Ředění:	Bod vzplanutí:
20		5% S 6005	

### Data k zařízení

**Testováno se zařízením:** Membránové čerpadlo **SuperFinish 31**

**Doporučená třída zařízení:** Wagner řada airless Super finish, ProsPray

Aplikace	XVLP	Airless	Aircoat	PlastCoat
Tlak (při stříkání)		90Bar		
Tlak vzduchu				
Typ trysky		HEA PRO Tip		
Rozměr trysky		213		
Typ trysky		TRADE Tip 3		

### Hodnocení a doporučení





## E-CORECO Protokol o testování

Aplikační účinnost	Výkonnost	Optický výsledek	Kvalita atomizace
(++) velmi dobrá	(++) velmi dobrá	(++) velmi dobrá	(++) velmi dobrá

Stupnice: (++) velmi dobrá; (+) Dobrá; (0) průměr; (-) S omezením; (- -) Nedostatečná

Testováno technickým oddělením firmy **E-CORECO s.r.o, Plzeň, Jakub Slavík Tel.731 446 619**

Datum testování: 5.2.2019

### Doporučení :

Ředit pro střík 5% Při ředění 10% horší kryvost materiálu.

Pro srovnání aplikováno i se standardní vysokotlakou tryskou **TRADE TIP3 (TT3) velikost 215, tlak 200 BAR.**

Lze také doporučit.

Tryska HEA Pro Tip – šetší materiál i stroj. Výhoda snížený rozprach!

### Obrazová dokumentace

#### 1) Materiál



#### 2) Zařízení SF 31





Příloha

---

Aplikace:

